

TERMOMETRO DIGITALE MOD. PDT300/1C

Prima di effettuare qualsiasi misura di temperatura, selezionare l'unità di misura. Tutti i termometri PDT300/1C da noi commercializzati per i professionisti sono dotati di pulsanti per la lettura delle temperature in °C.

Quando il termometro è spento e sul display compare la scritta "OFF" premere per alcuni secondi il pulsante ON/OFF ed alternativamente le scritte °C e °F.

Rilasciare il pulsante quando sul display compare l'unità di misura. Per utilizzare il termometro PDT300/1C togliere la plastica che protegge il pulsante ON/OFF.

Per memorizzare la lettura sul display premere il pulsante D-H. La lettura verrà memorizzata sino a quando non si preme di nuovo il pulsante D-H.

Per spegnere il termometro premere ON/OFF comparirà sul display la scritta "OFF". Il termometro si spegne comunque automaticamente dopo circa 10 minuti. Quando la batteria è scarica sul display comparirà la scritta "BAT".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range : -58°F / +300°F : -50°C / +150°C

Risoluzione : 0,1 °

Precisione : +/- 2°F : +/- 1°C

